

PRESENTACIÓN

Bolsa de papel : 25 kg.

COLOR
Gris

● BENEFICIOS

- Rendimiento superior
- Mayor productividad



FÁCIL
APLICACIÓN



APLICACIÓN
CON MANGA



SOLO AGREGAR
AGUA

USOS

Mezcla de asiento hidrofugada con respaldo ceresita, para ladrillo cerámico no portante y bloque de hormigón celular (HCCA).

COMPOSICIÓN

Cemento, áridos silíceos y calcáreos, aditivos orgánicos e inorgánicos.
La fórmula no contiene cal.

TIPS Y SEGURIDAD

- ✓ No aplicar con temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 30°C.
- ✓ No aplicar con lluvias, heladas o tiempos muy húmedos.
- ✓ No agregar cemento ni ningún tipo de aditivo.
- ✓ Respetar el agua de amasado.

RENDIMIENTO Y/O CONSUMOS

- Aplicación en dos cordones de 15mm:
3 kg/m² - 8,33 m² por bolsa

Nota: Los valores son aproximados y dependerán de la planeidad y homogeneidad del soporte.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- Verificar la horizontalidad de la base y fijar guías verticales como referencia para lograr una pared a plomo.



MODO DE EMPLEO



1 Amasar con aproximadamente 4,5/5 litros de agua limpia por bolsa de 25kg, manual o mecánicamente, hasta lograr una pasta homogénea.



2 Colocar la mezcla dentro de la manga plástica y cortar la punta para poder extruir los cordones. Extrudir dos cordones de 15 mm en la cara horizontal del ladrillo/ bloque y en el caso de los bloques de hormigón celular, también en la vertical.



3 Continuar con las hileras regularmente. En el caso de los ladrillos cerámicos, recomendamos utilizar **webermur multiuso** o mortero regular tanto para los refuerzos de hierro, como el asentamiento de la primera hilada. En el caso de los bloques de hormigón celular, se puede usar el mismo producto.

CONSERVACIÓN

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y protegido de la humedad.

NOTA

Si desea mas información, solicítela a través de nuestra línea de consulta **Servi Plus (Tel: +54 11 5173 4100) / 0800-80093237 / whatsapp-549113883-2362**